


# naderingsschakelaar SIEF-M12B-PS-S-L

Artikelnummer: 553541

FESTO

met stekker, montage vlak (verzonken).



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	3 mm
Omgevingstemperatuur	-30 ... 85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,16 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. schakelfrequentie DC	3.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekker
Materiaal stekkerbehuizing	Messing verchroomd
Grootte	M12
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	24 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd
Schakelstatusweergave	LED geel
Beschermingsgraad	IP68
Storingvrij tegen magnetische velden	magnetisch gelijk- en wisselveld
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3