


# naderingsschakelaar SIEF-M30B-NS-K-L

Artikelnummer: 553552

FESTO

met kabel, montage vlak (verzonken).



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	10 mm
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,55 mm
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. schakelfrequentie DC	2.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)
Grootte	M30
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	191 g
Materiaal behuizing	Messing TPE-O verchroomd
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP68
Storingvrij tegen magnetische velden	magnetisch gelijk- en wisselveld
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3