


# schokdemper DYSC-16-18-Y1F

Artikelnummer: 553593

FESTO

zelfinstellend



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	18 mm
Damping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	18 mm
Max. aanslagkracht	2.000 N
Max. energieabsorptie per slag	25 J
Max. energieabsorptie per uur	50.000 J
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	6 N
Productgewicht	210 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal