

kunststofslang PAN

Artikelnummer: 553610

FESTO

Gelieve rekening te houden met de minimumbestelhoeveelheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 ... 16 mm
Binnendiameter	2,5 ... 12 mm
Volgens norm	DIN 73378-PA12-PHL
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 35 bar
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Mineraalolie
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Kleur	blauw bruin geel groen neutraal rood zwart zilver wit
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12 TPE-A