

Adsorptiedroger PDAD-100-N1/2


Artikelnummer: 553762
Einde productie

FESTO

voor droge en zuivere perslucht.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	horizontaal loodrecht
Constructieve opbouw	koudregenererende adsorptiedroger
Ingangsdruk 1	4 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn druktoestellen
Drukdauwpunt	-40 °C
Drukdauwpunt bij gereduceerd debiet	-70 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [2:2:2] bij -40°C Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [2:1:2] bij -70°C
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	47.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/2-14
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	aluminiumlegering