

kunststofslang PLN

Artikelnummer: 553850

FESTO

Gelieve rekening te houden met de minimumbestelhoeveelheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 ... 16 mm
Binnendiameter	2,9 ... 12 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 14 bar
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Kleur	blauw bruin geel groen neutraal rood zwart zilver wit
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE