


kunststofslang PAN-16X2-SW-100

Artikelnummer: 553905

FESTO

uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	16 mm
Debietrelevante buigradius	94 mm
Binnendiameter	12 mm
Min. buigradius	67 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 14 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 203 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,092 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 16 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A