


ventieleiland VTUB-12

Artikelnummer: 553983

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Elektrische sturing	Veldbus Multipool
Elektrisch I/O-systeem	nee
Type eiland	23
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Beveiliging tegen direct en indirect contact	Functionele extra-lage spanning met veilige scheiding (PELV)
Bedrijfsdruk Mpa	0,28 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2,8 ... 8 bar
Opmerking over werkdruk	0 - 8 bar bij externe stuur lucht
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Ventieleilandmontage	vast raster
Max. aantal ventielplaatsen	35
Max. aantal drukzones	18
Soort bediening	elektrisch
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel 5/2 bistabiel 5/2 monostabiel
Ventielgrootte	12 mm 24 mm
Max. normale nominaal debiet	400 l/min bij 12 mm
Breedte	12 mm 24 mm
Nominale diameter	3 mm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %