


aansluitplaat VABS-S2-2S-N12-C1

Artikelnummer: 555639

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Breedte | 52 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stuurluchttoevoer | extern |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 110 V |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 4 kV |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 2 A |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 815 g |
| Aansluitingdoorsnede | 0,08 ... 0,75 mm ² |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | gegoten aluminium |