


# verbindingsplaat VABV-S6-1Q-N12

Artikelnummer: 556988

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	43 mm
Trilbestendig	Transporttest met scherpptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherpptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1 maand
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	570 g
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal plaat	gespuitgiet aluminium