


# axiaalkit EAMM-A-E32-42C

Artikelnummer: 556993

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	380 g
Interface code, actuator	E32
Interface code, motor in	42C
Materiaal - opmerking	RoHS conform