


aansluitstrip MHJ10-P16

Artikelnummer: 557608

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	11 mm
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Max. aantal ventielplaatsen	16 Uitvoeringen op maat van de klant mogelijk
Toelating	RCM Mark
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	635 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd