

aansluitstrip

VABM-C8-12E-G14-6-M1

Artikelnummer: 557655

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|----------------------------|
| Rastermaat | 12 mm |
| Max. aantal ventielplaatsen | 6 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 0,6 Nm |
| Max. aandraaimoment wandmontage | 5 Nm |
| Productgewicht | 585 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |