


axiaalkit EAMM-A-L38-70A

Artikelnummer: 557979

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|----------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 4,4 Nm |
| Productgewicht | 290 g |
| Interface code, actuator | L38 |
| Interface code, motor in | 70A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |