


# koppeling EAMD-19-15-10-8X10

Artikelnummer: 557998

FESTO

aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	10 mm
Opnamediameter 2	8 mm
Grootte	19
Nominale lengte	15 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,445 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	2 Nm
Productgewicht	13 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform