


koppeling EAMD-67-82-25-32X32-U

Artikelnummer: 558007

FESTO

aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	67
Nominale lengte	82 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	831 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	150 Nm
Productgewicht	1.557 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform