


# astap EAMB-18-9-8X16-10X12

Artikelnummer: 558035

FESTO

voor aanpassende aandrijvingen met holle as



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde                  |
|----------------------------|-------------------------|
| Opnamediameter 1           | 8 mm                    |
| Opnamediameter 2           | 10 mm                   |
| Grootte                    | 70                      |
| Nominale lengte            | 16 mm                   |
| Inbouwpositie              | willekeurig             |
| Max. toerental             | 8.000 1/min             |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L          |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C           |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %                |
| Omgevingstemperatuur       | -25 ... 60 °C           |
| Massatraagheidsmoment      | 0,838 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 12 Nm                   |
| Productgewicht             | 29 g                    |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform            |