


astap EAMB-34-6-25X26-23X27

Artikelnummer: 558037

FESTO

voor aanpassende aandrijvingen met holle as



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Grootte	120
Nominale lengte	26 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	18,2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	100 Nm
Productgewicht	201 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform