


axiaalkit EAMM-A-S48-70A

Artikelnummer: 558165

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	610 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform