

kunststofslang PLN-12X1,75-RT

Artikelnummer: 558221

FESTO

hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	12 mm
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnendiameter	8,4 mm
Min. buigradius	23 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 14 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 203 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,054 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 12 mm
Kleur	rood
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE