


insteekschroefkoppeling NPQM-D-G18-Q6-P10

Artikelnummer: 558662

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	4 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Nominaal aandraaimoment	6 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	9 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW12 Binnenzeskant SW4
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal slangdichting	NBR