

# l-insteekkoppeling NPQM-L-Q8-S8-P10

Artikelnummer: 558783

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	6 mm
Design	L-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	20,5 g
Pneumatische aansluiting 1	Steekhuls diameter 8 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal slangdichting	NBR