


y-insteekkoppeling NPQM-Y-Q6-Q4-P10

Artikelnummer: 558803

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 3,5 mm |
| Design | Y-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 232 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Productgewicht | 35,9 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buitendiameter 6 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 4 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | messing vernikkeld |
| Materiaal slangdichting | NBR |