

y-insteekkoppeling NPQM-Y-Q10-Q8-P10

Artikelnummer: 558805

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	7,5 mm
Design	Y-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Productgewicht	78,1 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal slangdichting	NBR