


# l-insteekschroefkoppeling NPQM-LK-G14-Q10-P10

Artikelnummer: 558823

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                  |
|--|---|
| Grootte  | Standaard                               |
| Nominale diameter                                | 8,5 mm                                  |
| Soort dichting op de inschroeftap                | Dichtingsring                           |
| Design   | L-vorm                                  |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                      |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,6 MPa                      |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 16 bar                        |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 232 psi                     |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand              |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Omgevingstemperatuur                             | -20 ... 70 °C                           |
| Nominaal aandraaimoment                          | 7,5 Nm                                  |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment       | ± 20 %                                  |
| Productgewicht                                   | 43,6 g                                  |
| Soort bevestiging                                | Binnenzeskant SW5                       |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad G1/4            |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 10 mm         |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                            |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld                      |
| Materiaal holle schroef                          | Messing, vernikkeld                     |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                     |