

meervoudige verdeler NPQM-LFK-G14-Q6-P10

Artikelnummer: 558840

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 5 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Design | L-vorm, 2-voudig, F-uitgang |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 16 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 232 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Nominaal aandraaimoment | 7,5 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 69,5 g |
| Soort bevestiging | Binnenzeskant SW5 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 6 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | messing vernikkeld |
| Materiaal holle schroef | Messing, vernikkeld |
| Materiaal slangdichting | NBR |