


Axiaalkit EAMM-A-A19-42A

Artikelnummer: 558895

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	19
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	1,06 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	2,2 Nm
Productgewicht	270 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform