


Parallelkit EAMM-U-A22-70A

Artikelnummer: 559787

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	22
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	10,13 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	5,5 Nm
Productgewicht	540 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform