


aansluitkabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Artikelnummer: 560415

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Productgewicht	2.155 g
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Min. kabelbuigradius	63 mm
Kabeldiameter	12,5 mm
Kabelmontage	25x0,34
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)