

Lineaire aandrijving ELGL-LAS-120- -

Artikelnummer: 560755

FESTO

Met luchtlager en lineaire motor.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	2 ... 5.750 mm
Grootte	120
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Luchtlager
Constructieve opbouw	Geleiding met geïntegreerd wegmeetsysteem elektrische lineaire directe aandrijving
Type motor	Lineaire AC-servomotor
Meetprincipe wegmeetsysteem	magnetisch
Temperatuur monitoring	PTC-weerstand
Max. snelheid	3,4 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	+/-0,01 mm
Tussenkringspanning	600 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-EMV-richtlijn
Magnetische straling	geen
Max. motortemperatuur	75 °C
Normale temperatuur	23 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Toelating	C-Tick
Maximale aanzetkracht Fx	475 N
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met toebehoren
Informatie materiaal profiel	Staal
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	geanodiseerd aluminumlegering