


# eindplaat VMPAL-EPL-KL33-IP40

Artikelnummer: 560943

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	43 mm
Lengte	107,3 mm
Max. aantal ventielplaatsen	32
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Max. aantal ventielspoelen	32
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	190 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Multipool
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Veertrekklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	33
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal eindplaat	gespuitgiet aluminium PA-versterkt