


eindplaat VMPAL-EPR

Artikelnummer: 560945

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	24,8 mm
Lengte	107,3 mm
Geïntegreerde functie	Stuurlichtkiezer voor het kiezen van de pilootluchttoevoer (intern of extern)
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	180 g
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	M7
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal eindplaat	gespuitgiet aluminium PA-versterkt