


plaat VMPAL-EG

Artikelnummer: 560956

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20,5 mm
Lengte	107,3 mm
Geïntegreerde functie	gekanaliseerde afvoerlucht
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 5 bar
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	30 g
Pneumatische aansluiting 3/5 samengevoegd	voor Cartridge 20 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal plaat	PA