


elektrische verbinding VMPAL-EVAP-10-2

Artikelnummer: 560962

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielgrootte	10 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Max. aantal ventielspoelen	2
Geïntegreerde functie	Toekenning van de ventiel functie gecodeerd in kleur
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	9 g
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	PA
Materiaal - opmerking	RoHS conform