


elektrische verbinding VMPAL-EVAP-10-1-4

Artikelnummer: 560967

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielgrootte	10 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Max. aantal ventielspoelen	4
Geïntegreerde functie	Toekenning van de ventiel functie gecodeerd in kleur
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	29 g
Kleur behuizing	grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal - opmerking	RoHS conform