


# aansluitplaat VMPAL-AP-20-T35

Artikelnummer: 560978

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	21,2 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	21,2 mm
Ventielgrootte	20 mm
Scheiding drukzones	Kanaal 3 en 5
Max. aantal ventielplaatsen	1
Stroomrichting	omkeerbaar
Ventieleilandmontage	Ventielgroottes mengbaar
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	46,5 g
Pneumatische aansluiting 2	voor cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 4	voor cartridge 18 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt