


# aansluitplaat VMPAL-AP-10-QS6-1

Artikelnummer: 560987

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Breedte                                 | 10,7 mm  |
| Lengte                                  | 107,3 mm   |
| Rastermaat                              | 10,7 mm  |
| Ventielgrootte                          | 10 mm  |
| Max. aantal ventielplaatsen             | 1  |
| Stroomrichting                          | omkeerbaar   |
| Ventieleilandmontage                    | Ventielgroottes mengbaar                               |
| Max. aantal ventielspoelen              | 1  |
| Bedrijfsdruk Mpa                        | -0,09 ... 1 MPa  |
| Werkdruk                                | -0,9 ... 10 bar  |
| Stuurdruk MPa                           | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Stuurdruk                               | 3 ... 8 bar  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 3 - sterke corrosieweerstand                           |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Omgevingstemperatuur                    | -5 ... 50 °C   |
| Productgewicht                          | 30 g   |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 6 mm                         |
| Pneumatische aansluiting 4              | voor slang buitendiameter 6 mm                         |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal aansluitplaat                 | PA-versterkt   |