


# verdeler FR-4-3/8

Artikelnummer: 561602

FESTO

voor aftakken van perslucht.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	16 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Aantal uitgangen	3
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd