

# kunststofslang PUN-V0-12X2-RT-C

Artikelnummer: 561713

FESTO

vlamvertragend



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde   |
|--|--|
| Buitendiameter                                   | 12 mm  |
| Debietrelevante buigradius                       | 55 mm  |
| Binnendiameter                                   | 8 mm   |
| Min. buigradius                                  | 19 mm  |
| Eigenschappen slang                              | Suitable for energy chains   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,7 MPa   |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 7 bar  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 101,5 psi  |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0,095 ... 1 MPa   |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk                 | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -13,775 ... 145 psi  |
| Opmerking over werkdruk                          | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C                                     |
| Toelating  | TÜV  |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten          | B 013277 0506 00   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal                              | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                    |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -35 ... 60 °C  |
| Opmerking over omgevingstemperatuur              | For unpressurised use up to 90 °C                                      |
| Productgewicht volgens lengte                    | 0,08 kg/m  |
| Pneumatische aansluiting                         | voor steekaansluiting buitendiameter 12 mm                             |
| Kleur  | rood   |
| Opmerking over kleur                             | Door vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur                   |
| Shore-hardheid                                   | D 54 +/-3  |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform   |
| Materiaal slang                                  | TPE-U(PU)  |