


stekker NECU-S-M12G3-HX

Artikelnummer: 562027

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	17,5 g
Elektrische aansluiting	3-polig A-gecodeerd M12x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 32 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 32 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Toegelaten kabeldiameter	2,9 ... 5,1 mm
toegelaten individuele draaddiameter	≥ 0,1 mm
Toegelaten draaddiameter	0,9 ... 1,6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,34 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA Gespuitsgiet zink vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Zink gegoten, vernikkeld
Materiaal dichtingen	FPM PUR
Materiaal stekkercontact	vergulde
Toegelaten draadisolatie	PP PVC TPE-E