


stuurblok CPX-CM-HPP

Artikelnummer: 562214

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	140 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Netuitvaloverbrugging	10 ms
Totale aantal assen	4
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-Interface	CAN-Bus
Veldbusinterface	1x contactdoos, M9, 5-pin
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanning / kortsluiting module Diagnose-geheugen
Configuratietoesteuning	Draagbare MMI-terminal
Parametrisatie	Forcing van kanalen Systeemparemeter
Baudsnelheid	1 Mbit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Protocol	FHPP
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 80 mA
Maximaal adresvolume uitgangen	32 Byte
Maximaal adresvolume ingangen	32 Byte
LED-indicatie productspecifiek	Error PL: lastvoeding
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC