

# blindstop QSPC10


Artikelnummer: 562243

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor het afsluiten van aansluitingen op ventielen of afdekplaat.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 8 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	0,4 g
Soort bevestiging	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 10 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal blindstoppen	POM
Materiaal O-ring	NBR