

verbindingkabel NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Artikelnummer: 562470

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-101 ISO 20401
Schakelstatusweergave	LED geel
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	4-polig / 3-polig Haakse contactdoos / rechte stekker M8x1 / M8x1
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 26,4 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	3 A
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Min. kabelbuigradius	35 mm
Kabeldiameter	3,3 mm
Kabelmontage	2x0,25
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal stekkercontact	Messing verguld
Materiaal isoleerkous	PVC