

# axiaalkit EAMM-A-P10-38A-57A

Artikelnummer: 562658

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	130 g
Interface code, actuator	P10-38A
Interface code, motor in	57A
Interface code, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal - opmerking	RoHS conform