


elektroslede EGSP-33- -

Artikelnummer: 562756
Einde productie


FESTO

met kogelomloopgeleiding

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	100 ... 630 mm
Grootte	33
Spindeldiameter	13 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelschroef
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelschroef
Max. acceleratie	20 m/s ²
Max. snelheid	0,39 ... 2 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,003 - ±0,01 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP10
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Nominale dynamische basisbelasting voor het stilstaand lager	6.250 N
Oppervlaktmoment van de 2e graad ly	53,5E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad lz	352E+03 mm ⁴
Maximale aanzetkracht Fx	165 ... 466 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0,22 kgcm ²
Toevoerconstante	6 ... 20 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	2.700 N
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad en paspen
Materiaal afsluitdeksel	aluminiumlegering gecoat
Materiaal profiel	gecoat hooggelegeerd staal
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	gespuitgiet aluminium gecoat
Materiaal slede	Staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal