


Aansluitplaat VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

Artikelnummer: 563067

FESTO

met gatenpatroon volgens norm 15407-2.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Breedte | 18 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 15407-2 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 2 A |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| ATEX-categorie Gas | II 3G |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex nA II T3 X |
| ATEX-categorie Stof | II 3D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex tD A22 IP65 T125°C X |
| Explosie veilige omgevingstemperatuur | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 192 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring volgens ISO 15407-2 |
| Informatie materiaal aansluitplaat | gespuitgiet aluminium |