

zwaai aandrijving DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-FW


Artikelnummer: 563337

Einde productie

FESTO

voor positiedetectie, met justeerbare schokdempers en spelingcompenserende tandwieloverbrenging. Persluchtaansluiting links.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-20 /+ 6 deg
Zwaaihoek	180 deg
Demping	YSRJ: Schokdemper, harde merklijn, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Max. aantal tussenposities	1
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	1,8 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	1,6 Nm
Toelaatbaar massa draagheidsmoment	0,07 kgm ²
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal aandrijfjas	Affineerstaal
Informatie materiaal deksel	Aluminium
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium