



zwaai aandrijving DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AR-FW

Artikelnummer: 563354
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie, met justeerbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging. Persluchtaansluiting rechts.
Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | 20 |
| Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden | -20 /+ 6 deg |
| Zwaaihoek | 180 deg |
| Demping | Pneumatische demping, justeerbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Tandheugel/rondsel |
| Max. aantal tussenposities | 1 |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar | 2,2 Hz |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 3,1 Nm |
| Toelaatbaar massa traagheidsmoment | 0,001 kgm ² |
| Soort bevestiging | naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Materiaal - opmerking | vrij van koper en PTFE |
| Informatie materiaal aandrijfjas | Affineerstaal |
| Informatie materiaal deksel | Aluminium |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium |