



smoorplaat VABF-S7-F1B1P2-F

Artikelnummer: 563395

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurluchttoevoer	extern intern
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,2 MPa
Werkdruk	0 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium coating
Materiaal dichtingen	NBR