

manometer PAGN-40-1M-P10

Artikelnummer: 563738

FESTO

met aanduidingseenheid in Mpa.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Weergavebereik | 0 ... 1 MPa |
| Volgens norm | EN 837-1 |
| Nominale grootte manometer | 40 |
| Constructieve opbouw | Buisveer-manometer |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen neutrale vloeistoffen |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk | 0 ... 145 psi |
| Factor wisselbelasting | 0,66 |
| Meetnauwkeurigheid klasse | 2,5 |
| Beschermingsgraad | IP43 |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Aansluitpositie | Achterkant centrisch |
| Pneumatische aansluiting | Cartridge 10 mm |
| Materiaal in contact met media | Messing |
| Materiaal inschroeftap | Messing |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Materiaal scherm | PS |
| Kleur behuizing | zwart |
| Productgewicht | 50 g |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geen acetylene geen zuurstof |